

Garant

Cuțit de mortezat canale, lung Ø DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 8mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290353 8 |
| GTIN | 4045197881038 |
| Clasa articolului | 29K |

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Recomandat pentru lățimea canalului m | 8 mm |
| Șurub | 290399 2 |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 21,7 mm |
| Lungime utilă L_1 | 100 mm |
| Decalaj central L_3 | 11 mm |
| Ø cozii | 32 mm |
| Ø suport de plăcuțe D_1 | 20 mm |
| Răcire interioară | da |

| | |
|-------------------------------|---|
| Lungimea cozii L _s | 100 mm |
| Coadă tip | Prindere combinată |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |

Accesorii

| | |
|-------------------------|----------|
| Șurub de prindere Tip 2 | 290399 2 |
|-------------------------|----------|