

## Garant

### Cuțit de mortezat canale, lung $\varnothing$ DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 10mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	290353 10
GTIN	4045197881045
Clasa articolului	29K

#### Descriere

##### Atenție:

Folosiți întotdeauna  $\varnothing$  minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm =  $\varnothing$  minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

##### Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

#### Descriere tehnică

$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{\min}$	27,37 mm
$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{\min}$	27,73 mm
Șurub	290399 3
Recomandat pentru lățimea canalului m	10 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	12 mm
Lungime utilă $L_1$	126 mm
Decalaj central $L_3$	14 mm
$\varnothing$ cozii	32 mm

Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	25 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

## Accesorii

Șurub de prindere Tip 3	290399 3
-------------------------	----------