

Garant

Cuțit de mortezat canale, lung \varnothing DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 14mm



Date comandă

Numărul de comandă	290353 14
GTIN	4045197881069
Clasa articolului	29K

Descriere

Atenție:

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	38,22 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	38,58 mm
Șurub	290399 3
Lungime utilă L_1	180 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	14 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	16 mm
Decalaj central L_3	19,5 mm
\varnothing cozii	32 mm

Ø suport de plăcuțe D ₁	35 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L _s	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

Accesorii

Șurub de prindere Tip 3	290399 3
-------------------------	----------