

**Garant****Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 25 mm, începând de la lățimea canalului m: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290355 3
GTIN	4045197881090
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

Șurub	290399 1
Recomandat pentru lățimea canalului m	3 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8,36 mm
Lungime utilă $L_1$	30 mm
Decalaj central $L_3$	4,2 mm
Ø cozii	25 mm
Ø suport de plăcuțe $D_1$	7,8 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L <sub>s</sub>	90 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

---

## Accesorii

Șurub de prindere Tip 1	290399 1
-------------------------	----------