

Garant**Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 32 mm, începând de la lățimea canalului m: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290358 10
GTIN	4045197881229
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru lățimea canalului m	10 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	27,37 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	27,73 mm
Șurub	290399 3
Lungime utilă L_1	86 mm
Decalaj central L_3	14 mm
Ø cozii	32 mm

Ø suport de plăcuțe D ₁	25 mm
Răcire interioară	da
Lungimea cozii L _s	100 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

Accesorii

Șurub de prindere Tip 3	290399 3
-------------------------	----------