

Garant**Reducție pentru coadă PSC, SK 50, PSC interior: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	301276 8
GTIN	4045197880864
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Rectificat pe interior și exterior. În filetul interior prevăzut în portscula PSC pentru conductă de răcire se înșurubează șurubul cu cap cilindric integrat în adaptor. Șurubul de strângere este străpuns, astfel sistemul fiind adecvat pentru răcire interioară.

Aplicație:

Pentru adaptarea SK pe PSC.

Adaptat pentru :

Portscule cu **coadă poligonală tip (PSC) – ISO 26623-1..**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Concentricitate: $\leq 3 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 80 mm

Lungime L: 51 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	80 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Lungime L	51 mm

Suport	SK 50
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Adaptor portsculă

Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50