

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754810 24
GTIN	7610733269617
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din lemn american Hickory.

Fără recul datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru lovituri precise, respectiv lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

Descriere tehnică

Materialul cozii	Lemn Hickory
Carcasă materiale	Oțel
Ø cap ciocan	24 mm
Lungimea cozii	265 mm
Lungimea totală	290 mm
Greutate	0,34 kg
Lungimea cap cu capete atașabile	81 mm
Serie	PB 306 Cu

Utilizare material	Cupru
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 24 mm	754760 24
---	-----------