

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Hickory, Ø cap ciocan: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754810 32
GTIN	7610733269624
Clasa articolului	73B

Descriere**Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din lemn american Hickory.

Fără recul datorită greutateii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

Aplicație:

Pentru lovituri precise, respectiv lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.

Descriere tehnică

Lungimea totală	325 mm
Greutate	0,75 kg
Carcasă materiale	Oțel
Materialul cozii	Lemn Hickory
Ø cap ciocan	32 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	106 mm
Lungimea cozii	295 mm
Serie	PB 306 Cu

Utilizare material	Cupru
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 32 mm	754760 32
---	-----------