

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 24mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 754820 24     |
| GTIN               | 7610733269648 |
| Clasa articolului  | 73B           |

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din fibră de sticlă SUPERGLAS aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutății din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru lovituri precise sau o lovitură delicată în cazul lucrării de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

**Descriere tehnică**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materialul cozii                 | Fibră de sticlă |
| Ø cap ciocan                     | 24 mm           |
| Greutate                         | 0,41 kg         |
| Lungimea cozii                   | 265 mm          |
| Lungimea totală                  | 290 mm          |
| Carcasă materiale                | Oțel            |
| Lungimea cap cu capete atașabile | 81 mm           |
| Serie                            | PB 308 Cu       |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Utilizare material | Cupru  |
| Fără recul         | da     |
| Tip produs         | Ciocan |

---

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 24 mm | 754760 24 |
|---|-----------|