

**Ciocan fără recul cu inserții de cupru Coadă Superglas, Ø cap ciocan: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754820 32
GTIN	7610733269655
Clasa articolului	73B

**Descriere****Execuție:**

Piesă robustă intermediară din oțel, cu con de prindere și manșon pentru prinderea capetelor atașabile. Capete atașabile din cupru.

Cu coadă din fibră de sticlă SUPERGLAS aproape incasabilă, mâner din plastic negru.

**Fără recul** datorită greutății din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcționată către sol și acționează împotriva reculului.

**Aplicație:**

Pentru lovituri precise sau o lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

**Descriere tehnică**

Lungimea cap cu capete atașabile	106 mm
Greutate	0,85 kg
Ø cap ciocan	32 mm
Materialul cozii	Fibră de sticlă
Carcasă materiale	Oțel
Lungimea cozii	295 mm
Lungimea totală	325 mm
Serie	PB 308 Cu

Utilizare material	Cupru
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

---

## Accesorii

Cap atașabil de schimb din cupruplat Ø cap ciocan 32 mm	754760 32
---	-----------