

3M**Căști de protecție auditivă, în funcție de nivelul de zgomot Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tip:****Date comandă**

Numărul de comandă	097799
GTIN	7318640063310
Clasa articolului	04A

Descriere**Execuție:**

Protecție auditivă performantă în funcție de nivelul de zgomot cu sistem radio analog și digital integrat, pre-programat. 16 canale (PMR analog), 16 canale (PMR digital). Funcționalitatea Bluetooth® Multipoint permite conexiunea fără probleme cu telefoane mobile, astfel încât pot fi purtate convorbiri și preluate și încheiate apeluri fără a întrerupe munca. **Microfonul cu reducerea zgomotului și etanș la apă** oferă o transmisie controlată vocal (VOX) pentru funcționare handsfree în medii cu zgomot intens. Căștile dispun de o baterie litiu-ion **reîncărcabilă**.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Aplicație:

Pentru comunicare în medii dificile, cu zgomot intens.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Livrare:

Inclusiv acumulator, încărcător, kit igienic suplimentar și protecție pentru microfon.

Notă:

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY83.

Valoarea SNR (capacitate de izolare): 34 dB(A)

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori): 20 h
Greutate: 464 g

Descriere tehnică

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20 h
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	34 dB(A)
Serie	Peltor™ LiteCom
Greutate	464 g
Tip produs	Căști de protecție auditivă