

**Căști de protecție auditivă, în funcție de nivelul de zgomot Peltor™ ProTac™ III****Date comandă**

Numărul de comandă	097786
GTIN	4054596123229
Clasa articolului	04A

Descriere**Execuție:**

Protecție auditivă cu tehnologie de amortizare în funcție de nivelul de zgomot. Zgomotele de tip impuls sau sunetele puternice sunt amortizate imediat. Intensitatea sonoră a mediului **se poate regla în cinci trepte** pentru a evita izolarea acustică și a permite conversațiile. Cu buclă de 3,5 mm pentru intrare audio externă. Astfel este posibilă conectarea unui **smartphone**. Semnalele sau apelurile telefonice sunt conduse astfel direct la ureche. Dacă este necesar, se poate conecta și un **aparat radio**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Comparație între protecție auditivă și căști audio.

Standard:

EN 352-4

Livrare:

Inclusiv 2 baterii AA Cod 081556 Ref. LR6 pentru până la cca. 100 ore de funcționare.

Notă:

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY220.

Valoarea SNR (capacitate de izolare): 32 dB(A)

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori): 100 h

Greutate: 355 g

Descriere tehnică

Fișă de date

Valoarea SNR (capacitate de izolare)	32 dB(A)
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	100 h
Serie	Peltor™ ProTac™ III
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081556 LR6
Greutate	355 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	EN 352-4
Tip produs	Căști de protecție auditivă

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081556 LR6
Set pentru igienă Tip HY220	097767 HY220
Indicator de zgomot NI100	097305
Cutie de păstrare	096920