

**Căști de protecție auditivă Peltor™ LiteCom™****Date comandă**

Numărul de comandă	097798
GTIN	4046719783694
Clasa articolului	04A

Descriere**Execuție:**

Cască pasivă de protecție împotriva zgomotului, cu radio integrat în căști. Tehnologia radio cu două căi integrată permite comunicarea cu alte dispozitive radio și cu căști de protecție auditivă LiteCom™. **Microfonul dinamic cu atenuarea zgomotului** permite o comunicare fără probleme chiar și în mediu zgomotos. La performanțe maxime, acoperirea este de până la trei kilometri. Căștile funcționează cu standardul PMR 446 fără înregistrare și de aceea au exact 8 canale în domeniul de frecvență de 446 Mhz. Cele trei taste permit o **operare simplă** chiar și cu mânușile pe mână. **Transmisie cu comandă vocală (VOX)**, fără operare prin taste și fără funcție de oprire automată. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Combinatie între protecție auditivă, căști audio și microfon.

Aplicație:

Pentru comunicare în zone de lucru cu zgomot intens.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6

Livrare:

Inclusiv 2x baterie AA (alcalin-mangan) 081556 LR6.

Notă:

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY79.

Valoarea SNR (capacitate de izolare): 32 dB(A)

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori): 20 h

Greutate: 394 g

Descriere tehnică

Valoarea SNR (capacitate de izolare)	32 dB(A)
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumuloare conținute	081556 LR6
Greutate	394 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-6
Tip produs	Căști de protecție auditivă

Accesorii

Indicator de zgomot NI100	097305
Cutie de păstrare	096920
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081556 LR6
Set pentru igienă Tip HY79	097767 HY79