

HOLEX**Clește universal de forță, lustruit, cu manșoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	700445 180
GTIN	4045197882325
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Putere mare de tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Proces producție	Taișuri călite inductiv (ca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu șlefuire de finisare

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional