



Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru biți D 6,3, ESD, Moment de torsiune maxim: 500cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659917 500
GTIN	7610733269471
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și **cu mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină).

Recomandat pentru ESD.

Reglarea momentului dorit prin roțița de reglare de la capătul mânerului. Poziția de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică ușor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.

Suport de biți cu magnet pentru prinderea biților C 6,3.

Aplicație:

Pentru înșurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Suport pentru biți	D 6,3
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	100 - 500 cNm
Momentul maxim	500 cNm

Afișaj	analog
Intervalul momentului de torsiune	1 - 5 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 cNm
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Greutate	119 g
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Lungimea totală L	144 mm
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Denumirea producătorului	MecaTorque ESD
caracteristică electrostatică	ESD
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare Șurubelniță dinamometrică Momentul maxim
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe
dinamometrice „TST” Momentul maxim 10 Nm

654300 10