



**Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 40 mm × 50 m,  
Granulație: 150**



## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 557700 150    |
| GTIN               | 4018875266632 |
| Clasa articolului  | 56V           |

## Descriere

### Execuție:

Țesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Granulație cu aderență foarte bună, putere de șlefuire înaltă și durabilitate ridicată. Tip **VSM KK 114 F**: Țesătură **maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol**, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma. Ambalaj **cu lamă de rupere integrată**.

### Aplicație:

Pentru șlefuirea manuală a metalului, dar și pentru toate celelalte materiale.

## Descriere tehnică

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Granulație                          | 150                 |
| Grad de finețe                      | mediu               |
| Material abraziv                    | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                   |
| Lățimea rolelor economice           | 40 mm               |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lungimea rolelor economice | 50 m           |
| Caracteristici nume produs | 40 mm × 50 m   |
| Tip produs                 | Pânză abrazivă |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Lăcuit                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |