

ESCHENBACH

**Lupă powerlux cu iluminare, Tip: 3,5/8000****Date comandă**

Numărul de comandă	490820 3,5/8000
GTIN	4048347290940
Clasa articolului	49A

**Descriere****Execuție:**

- Grosiment ridicat 20 dpt / de 5 ori la câmp vizual mare.
- Cea mai bună calitate a imaginii datorită asferii, a lentilei de plastic rezistentă la rupere (PXM®), acoperită cu strat cera-tec®.
- Iluminare optimă fără umbre prin 2 LED-uri SMD opuse.
- Întrerupător PORNIT / OPRIT sensibil, răspuns rapid și clar, utilizare simplă.
- Opreire automată: lumina se stinge automat după 30 minute.

Se poate utiliza binocular.

**Livrare:**

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 și husă din spumă dură.

**Descriere tehnică**

Temperatură de culoare	cca. 8000 (alb rece) K
Grosiment (x ori)	3,5
Ø lentilei	54 mm
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii

Tip de lentilă	asferic
Iluminare	SMD-LED
Ambalaj	Etui din spumă dură
Tip produs	Lupă manuală cu iluminare

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
----------------------------------------------------------	------------