

**Garant****Miniferăstrău tip arc Mâner ergonomic****Date comandă**

Numărul de comandă	581196
GTIN	4045197882370
Clasa articolului	58Z

**Descriere****Execuție:**

Ferăstraie tip arc compacte cu **mâner ergonomic** pentru **lucrări fără efort** în locuri greu accesibile. Forma dinamică garantează un **flux ideal al forței** și asigură un control mai mare al pânzei de ferăstrău. Strângere continuă a pânzei cu piuliță striată.

Lungimea pânzei 200 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

**Livrare:**

Inclusiv **pânză de ferăstrău universală** pentru metale, aluminiu, lemn și plastic.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	310 mm
Lungimea pânzei	200 mm
Tip produs	Ferăstrău tip arc

## Accesorii

Set de pânze de ferăstrău, 12 buc., „PUK” universale (210)25  
dinți / inch

581280