

Garant**Vârf de centrare fix din carbură monobloc 60°, Ø maxim / con Morse: 44/5****Date comandă**

Numărul de comandă	323200 44/5
GTIN	4045197882455
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Vârf din carbură monobloc de înaltă precizie. Construcție din carbură cu adaptare la formă pentru stabilitate optimă și rezistență la rupere, astfel nemaifiind necesare dispozitive suplimentare de siguranță.**
- **Unghi la vârf 60°.**
- **Calitate ridicată a suprafețelor cozii pentru fixare optimă.**
- **Vârful este complet călit și rectificat.**
- **Cu vârful din carbură pentru aplicații cu uzură ridicată.**

Descriere:

Vârful de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru prelucrarea prin rectificare a componentelor de precizie.

Accesorii opționale:

Piuliță de extragere Cod 323230.

Notă:

Comandați separat piulița de extragere. Dimensiunile geometrice realizate conform DIN 806 E.

Lungime cap L: 70,5 mm

Ø exterior D: 44,7 mm

Bătaie radială maximă: 0,001 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	44,7 mm
--------------	---------

Con Morse	5
Bătaie radială maximă	0,001 mm
Lungime cap L	70,5 mm
Tip produs	Vârf de centrare