



Ciocan cu cap moale cu coadă din trei componente, cu capete atașabile din nailon și parte centrală din oțel, Ø cap ciocan: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	754170 40
GTIN	8024886013871
Clasa articolului	76D

Descriere

Execuție:

Cu coadă din 3 componente aproape incasabilă (centru din aluminiu, componente din poliamidă și cauciuc), guler protector forjat pentru coadă și manșon de protecție suplimentar. Parte centrală puternică din metal.

Avantaj:

Incasabil, ergonomic, rezistent la alunecare, **fără vibrații și nu solicită încheietura.**

Piese de schimb:

Cap atașabil de schimb din nailon disponibil la Cod 754180.

Descriere tehnică

Lungimea cap cu capete atașabile	105 mm
Ø cap ciocan	40 mm
Greutate	0,738 kg
Lungimea cozii	320 mm
Materialul cozii	Miez din aliaj de aluminiu
Utilizare material	Nailon, alb, 100 Shore
Mâner	Mâner din 3 componente
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylon, buc. Ø cap ciocan 40 mm

754180 40