



## Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 0-1inch



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 420650 0-1    |
| GTIN               | 4045197882578 |
| Clasa articolului  | 42B           |

### Descriere

#### Execuție:

Cu protecție izolatoare pentru mâini.

**Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepute cu precizie.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul leverului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

#### Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

### Descriere tehnică

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ø pivot                  | 6,5 mm                 |
| Calibrarea               | B1                     |
| Ø tamburului micrometric | 18 mm                  |
| Citire                   | 0,0001 inch            |
| Domeniu de măsurare      | 0 - 1 inch             |
| Standard                 | Normă de fabricație    |
| Tehnică de măsurare      | analogic               |
| Ambalaj                  | Cutie stabilă          |
| Tip produs               | Micrometru de exterior |

## Servicii

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare<br>Domeniu de măsurare maxim 25 mm        | 022000 25  |
| Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare<br>Domeniu de măsurare maxim 100 mm | 022010 100 |