



Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 1-2inch



Date comandă

Numărul de comandă	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Cu protecție izolatoare pentru mâini.

Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepute cu precizie. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul leverului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,5 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citare	0,0001 inch
Domeniu de măsurare	1 - 2 inch
Standard	Normă de fabricație
Calibrarea	B2
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 1

421150 1