



## Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 2-3inch



### Date comandă

Numărul de comandă	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Cu protecție izolatoare pentru mâini.

**Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepute cu precizie.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul leverului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

#### Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

### Descriere tehnică

Ø pivot	6,5 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Calibrarea	B2
Calibrarea	B2
Citare	0,0001 inch
Domeniu de măsurare	2 - 3 inch
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

---

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

---

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 2

421150 2