



## Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 3-4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Cu protecție izolatoare pentru mâini.

**Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepute cu precizie.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul leverului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

#### Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

### Descriere tehnică

Calibrarea	B2
Ø tamburului micrometric	18 mm
Ø pivot	6,5 mm
Citire	0,0001 inch
Domeniu de măsurare	3 - 4 inch
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

---

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 3

421150 3