

Garant**Lampă-lupă cu LED, Ø lentilei: 72mm****Date comandă**

Numărul de comandă

491490 72

GTIN

4045197685360

Clasa articolului

41M

Descriere**Execuție:**

Lampă de o formă armonioasă cu lupă de mare intensitate. Capul lămpii și tubul suport cu gât flexibil sunt din metal robust.

- **Capacul special al lămpii ce integrează sistemul optic focalizează lumina fără reflexii, cu pierderi de dispersie minime pe suprafața de control (de 4 ori mai multă lumină per Watt față de un tub fluorescent, durată de utilizare cca. 50000 h = 6 ani 24h/24h).**
- **Lentilă din material plastic fără distorsionare, cu strat dur de acoperire.**
- **Concept de iluminare modern, foarte eficient, compus din 63 LED-uri amplasate pe un suport inelar.**
- **Comutare și reglare a intensității cu un deget prin senzorul Soft-Touch.**
- **Prin furtunul flexibil de înaltă calitate și forma suplă și compactă, redusă la esențial, lampa-lupă cu LED are întrebuințări multiple.**

Execuție text publicitar:

Lampă cu lupă de mare intensitate. Capul lămpii și tubul suport cu gât flexibil sunt din metal robust.

- **Capacul special al lămpii ce integrează sistemul optic focalizează lumina fără reflexii, cu pierderi de dispersie minime pe suprafața de control (de 4 ori mai multă lumină per Watt față de un tub fluorescent, durată de utilizare cca. 50000 h = 6 ani 24h/24h).**
- **Lentilă din plastic fără distorsionare, cu strat dur de acoperire.**
- **Concept de iluminare modern, foarte eficient, compus din 63 de LED-uri amplasate pe un suport inelar.**

- **Comutare și reglare a intensității cu un deget prin senzorul Soft-Touch.**
- **Datorită furtunului flexibil de înaltă calitate și formei suple și compacte, redusă la esențial, lampa-lupă cu LED are întrebuințări multiple.**

Avantaj:

6 ani iluminare 100% fără costuri de întreținere. Curățare ușoară și rapidă (sistem închis). Insensibilă la vibrații. Design funcțional.

Livrare:

Inclusiv alimentator de 100 – 240 V, capac pentru lentilă și clemă de prindere pe masă
Cod 491492 Ref. TK.

Accesorii opționale:

Stativ Cod 491492 Ref. TF.

Notă:

Alte stativ de masă sau de mașină, disponibile la cerere. Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

Descriere tehnică

Grosiment (× ori)	2,3
Ø lentilei	72 mm
Cursă maximă	cca 750 mm
Ø cap	122 mm
Grosimea capului	13 mm
Număr de LED-uri	63
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lanternă cu lupă

Accesorii

Picior de masă pentru lampă-lupă cu LED Tip TK	491492 TK
Picior de masă pentru lampă-lupă cu LED Tip TF	491492 TF