



**Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 100 mm × 50 m,  
Granulație: 400**



### Date comandă

Numărul de comandă	557840 400
GTIN	4018875205822
Clasa articolului	56V

### Descriere

#### Execuție:

Țesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Granulație cu aderență foarte bună, putere de șlefuire înaltă și durabilitate ridicată.

**Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.**

Tip **VSM KK 114 F**: Țesătură **maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol**, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma. Ambalaj **fără lamă de rupere.**

#### Aplicație:

Pentru șlefuirea manuală a metalului, dar și pentru toate celelalte materiale.

### Descriere tehnică

Granulație	400
Grad de finețe	foarte fin
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățimea rolelor economice	100 mm

Lungimea rolelor economice	50 m
Caracteristici nume produs	100 mm × 50 m
Tip produs	Pânză abrazivă

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		