

HOLEX**Curățitor abraziv elastic (SiC), Lungimexlățime: 80X65mm****Date comandă**

Numărul de comandă	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Corp abraziv flexibil pentru șlefuire manuală, granulație legată elastic, durabilitate mare, posibilitate de consumare completă). Datorită liantului poros corpul de șlefuit nu se îmfundă niciodată. Recomandat pentru șlefuirea umedă sau uscată. Rezistent la apă și la ulei.

Execuție de înaltă calitate cu granulație **de carbură de siliciu pură (SiC)** și material sintetic elastic special.

Aplicație:

Universală pentru **curățarea, lustruirea, netezirea, mătuirea și șlefuirea tuturor materialelor.**

Notă:

Apa, parafina, pasta de lustruire sau alți agenți asemănători **sporesc eficacitatea.**

Descriere tehnică

Lățime	65 mm
Înălțime	20 mm
Grad de finețe	fin

Lungime	80 mm
Material abraziv	Carbură de siliciu
Tip produs	Butuc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Piatră	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		