

Mitutoyo**Sistem de măsură liniar, Lungime măsurată efectivă L₀: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499240 150
GTIN	4946368854144
Clasa articolului	44D

Descriere**Execuție:**

- **Cu sistem de măsurare Absolut.**
- **După pornire se afișează poziția actuală, astfel se sare peste etapa de încărcare / poziționare a punctelor de referință, care necesită mult timp.**
- **Montare și instalare ușoară.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru înregistrarea și poziționarea precisă la reglajul axial; de ex. la freze, strunguri, instrumente de măsurare sau mese de poziționare, etc. Sunt recomandate și pentru adaptarea afișajului digital pe mașinile-unelte.

Notă:

Poate fi utilizat numai împreună cu modulul de afișare Cod 499356.

Descriere tehnică

Distanță centre găuri L ₂	308 mm
Lungime măsurată efectivă L ₀	150 mm
Cursă maximă cap micrometric L ₁	170 mm
Lungimea totală L ₃	328 mm

Precizie de măsurare (20°)	7 μm
Lățime	22 mm
Lungimea cablului	3,4 m
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Sistem de măsură liniar

Accesorii

Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3	499356 3
Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2	499356 2