



Sistem de microscop, Tip: DMS300M



Date comandă

Numărul de comandă	491796 DMS300M
GTIN	
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

Sistem de microscop digital cu optică High-End integrată și cameră digitală performantă, completată cu iluminare LED și sistem de brațe pivotante. Optimizat pentru inspecția digitală și documentarea în mediul industrial.

- **Cameră digitală cu rezoluție de 2,5 megapixeli.**
- **Viteză mare pentru imagini live: până la 30 de imagini pe secundă.**
- **Presetări programabile și suprapuneri de imagini importabile.**
- **Comandă directă a tuturor parametrilor camerei prin intermediul telecomenzii cu infraroșu (în mod HD).**
- **Înregistrare directă a filmulețelor HD pe card SD.**
- **Intervalul de zoom 8:1 (cu stopuri prin clicuri conectabile) permite schimbarea rapidă de la vederea de ansamblu până în detaliu.**
- **Interval de grosismente de la 15× până la 120× digital (inclusiv obiectiv 0,8×) cu un monitor de 22 inch.**
- **Optică parafocală – fără focalizare ulterioară la schimbarea grosismentului.**

Avantaj:

- **Lucru ergonomic mulțumită confortului ridicat de operare.**
- **Optimizat pentru controlul calității, pentru verificări și documentații simple și rapide.**
- **Funcționare Stand-Alone cu monitor HD, fără PC posibilă.**
- **Comandare directă a tuturor parametrilor camerei.**
- **Leica LAS EZ-Software, pentru înregistrarea de imagini la PC.**

Livrare:

Stereomicroscop, stativ cu braț pivotant, obiectiv 0,8x, lampă inelară cu LED, comutator manual / de picior, 2 telecomenzi, cablu HDMI și USB, alimentator USB universal, card SD. **Inclusiv** program Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

Inclusiv monitor de 10 inch.

Accesorii opționale:

Iluminare cu lumină diasopică Cod 491777 Ref. BLI.

Rezoluție imagine live max.: 1920×1080 px

Rezoluție filmulețe max.: 1920×1080 px

Rezoluție înregistrare singulară max.: 1824×1368 px

Obiectiv: 0,8x acromatic

Greutate: 26,2 kg

Descriere tehnică

Rezoluție înregistrare singulară max.	1824×1368 px
Greutate	26,2 kg
Rezoluție imagine live max.	1920×1080 px
Rezoluție filmulețe max.	1920×1080 px
Obiectiv	0,8x acromatic
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Sistem video de inspectare

Accesorii

Iluminare incidentă Tip BLI	491777 BLI
-----------------------------	------------