

**Pilă semirotundă, Dantură 3 (fină), Lungime fără coadă: 300mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 513300 300    |
| GTIN               | 4009215017694 |
| Clasa articolului  | 56B           |

**Descriere****Execuție:**

Semifabricatele sunt forjate și șlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate și o adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au o formă a dinților corelată cu tipul de pilă.

**Cu dantură elicoidală; cu vârf semi-teșit.**

**Aplicație:**

**Pile de calitate** pentru întrebuințare în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

**Standard:**

**DIN 7261 Form E**

**Descriere tehnică**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Secțiune                   | 30×9 mm                     |
| Lungime fără coadă         | 300 mm                      |
| Caracteristici nume produs | Dantură 3 (fină)            |
| Dantură                    | 3                           |
| Tip dantură                | Fină                        |
| Forma                      | E                           |
| Descrierea formei          | Semi-rotund                 |
| Suprafețe pilire           | danturate pe toate laturile |
| Mâner pilă inclus          | nu                          |
| Standard                   | DIN 7261                    |
| Tip produs                 | Pile de atelier             |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | indicat în anumite condiții |                |         |
| INOX                          | indicat în anumite condiții |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm          | 519600 120    |
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm                      | 519550 120    |
| Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm                      | 519510 125    |
| Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 160 mm          | 519400 160    |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm | 576000 100X25 |