

**Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711X, 150×2000 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă

558130 60

GTIN

4018875092088

Clasa articolului

56V

Descriere**Execuție:**

Bandă universală de șlefuit acoperită cu **corindon normal (A)**. Suportul de șlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulație și de bandă de șlefuire.

Țesătură X robustă pentru **o rată mare de îndepărtare a materialului** pe mașini de șlefuit staționare.

Aplicație:

Utilizare universală pe toate materialele uzuale: **oțel**, metale neferoase, fontă, **aliaje de aluminiu, lemn**.

Notă:

Alte granulații, calități și dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicațiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de șlefuit pentru mașini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.

Descriere tehnică

Granulație

60

Serie

KK711X

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	150 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm
Caracteristici nume produs	150×2000 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	35-40 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32-38 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	20-25 m/s	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	32-38 m/s	H
INOX	indicat în anumite condiții	18-30 m/s	
Ti	indicat în anumite condiții	10-20 m/s	
GG(G)	indicat în anumite condiții	30-45 m/s	K
CuZn	recomandat	35-45 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	10-30 m/s	
Lemn	recomandat	23-26 m/s	
Uscat	recomandat		