

Garant**Etaloane de control, Lungime x lățime: 120X70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	491928 120X70
GTIN	4045197492524
Clasa articolului	41M

Descriere**Execuție:**

Placă de bază din aluminiu eloxat **inclusiv calibru inel** Ø 10 mm DIN2250 (fără teșire) și **etalon de sticlă** Cod 491926 cu 6 găuri cotate. Filet interior M6 pentru fixarea bilei de calibrat Cod 491929 Ref.20. Calibru inel și sticlă standard cu certificat de etalonare.

Aplicație:

Pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsurat optice și tactile.

Livrare:

Placă de bază, inel de calibrare Ø10 mm, etalon de sticlă Cod 491926 Ref. 50x20.

Accesorii opționale:

Bilă de calibrare din ceramică Ø 20 mm Cod 491929 Ref. 20.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	10 mm
Lățime	70 mm
Lungime	120 mm
Tip produs	Etaloane de control
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

AccesoriiEtalon de sticlă cu certificat de testare Lungime×lățime
50X20 mm

491926 50X20

Bilă de calibrare ceramică Ø 20 mm

491929 20