



Lampă inelară cu LED cu comandă pe segmente



Date comandă

Numărul de comandă	492230
GTIN	4045197330192
Clasa articolului	49K

Descriere

Execuție:

Lumină albă neutră (40 de LED-uri, temperatura luminii 5900K), cu variator continuu al intensității. Alegerea segmentelor (de 1/4 din cerc) și rotirea acestora (stânga/dreapta) pentru a obține un contrast optim. Iluminare omogenă și alimentator fără pâlpare prin tensiune continuă. Durată de utilizare a LED-urilor 25000 h. Protecție ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Formă robustă, subțire a capului de iluminare, Ø interior 66 mm, inclusiv adaptor.

Livrare:

Inclusiv unitate de comandă, convertizor CC de rețea internațional (100 – 240 V) și adaptor de la Ø 66 mm la 58 mm.

Accesorii opționale:

Accesorii adaptor Ø 66 mm la 60 mm Cod 492232 Ref. 66/60, difuzor Cod 492232 Ref. DIFF, set de filtre de polarizare Cod 492232 Ref. FILTER.

Notă:

Adaptorul pentru alte Ø de obiective (Zeiss, Leica, Nikon) este disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø lămpii inelare	66 mm
Temperatură de culoare	5900 K
Înălțime lampă inelară	25 mm

Tip produs

Unitate de iluminare pentru
dispozitiv de măsurare

Accesorii

Accesorii pentru lampa inelară cu LED Tip FILTER	492232 FILTER
Accesorii pentru lampa inelară cu LED Tip LIGHT	492232 LIGHT
Accesorii pentru lampa inelară cu LED Tip 66/60	492232 66/60
Accesorii pentru lampa inelară cu LED Tip DIFF	492232 DIFF