

**Pilă pentru strunguri dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	518200 300
GTIN	4009215007541
Clasa articolului	56B

Descriere**Execuție:**

Semifabricatele sunt forjate și rectificat, fiind prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale cu o dantură exactă cu densitate și adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Aceste pile speciale garantează obținerea unor suprafețe netede.

Pilele speciale sunt prelucrate cu mașini de precizie. Acestea **garantează o rată ridicată de îndepărtare și o durabilitate mare.**

2 laturi cu dantură (îmbunătățită pentru evacuarea așchiilor).

Descriere tehnică

Lungime fără coadă	300 mm
Secțiune	30×7 mm
Forma	H
Standard	DIN 7261
Tip produs	Pilă pentru strunguri

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		

Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții
INOX	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	indicat în anumite condiții

Accesorii

Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm	519550 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm	519510 125
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 160 mm	519400 160
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40