



## Set de 5 pile multifuncționale în husă pliabilă Dantură 3, Lungime fără coadă: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	517300 300
GTIN	4009215074819
Clasa articolului	56B

### Descriere

#### Execuție:

Semifabricatele sunt forjate și rectificate, prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate și adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au forma dinților corelată cu tipul de pilă.

Pentru protecția pilelor, seturile sunt amplasate sistematic în **huse pliabile rezistente din nylon**. Pilele protejate nu se pot murdări, iar dantura nu se deteriorează, ceea ce garantează o rată înaltă de îndepărtare continuă, suprafețe netede ale pilei și o durabilitate prelungită.

Cu mână din material plastic rezistente la șoc.

**Dantură 3** = fină.

#### Aplicație:

**Pilă de calitate** pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

#### Livrare:

**Set de 5 pile** cu câte o **pilă lată, triunghiulară, pătrată, semirotundă și rotundă**.

### Descriere tehnică

Lungime fără coadă	300 mm
Dantură	3
Standard	DIN 7261

Tip produs

Pile de atelier

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

**Accesorii**

Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20