

Pilă frezată, cu vârf teșit plat, mediu, Lungime fără coadă: 250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	519120 250
GTIN	2050001696229
Clasa articolului	56B

Descriere**Execuție:**

Pilele frezate se evidențiază printr-o **ascuțime** deosebită a tășurilor frezate din întreg și prin spații interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar și așchiile provenind din material moale sau unuros. **Fără îmbâcsire.**

Cu vârf teșit, frezată pe 3 laturi.

Descriere tehnică

Lungime fără coadă	250 mm
Secțiune	26x7 mm
Grad de finețe	mediu
Distanță între tășuri cca.	2 mm
Forma	A
Caracteristici nume produs	mediu
Standard	DIN 7264
Pentru material	Oțel, oțel turnat, cupru, alamă, bronz etc.
Tip produs	Pile frezate

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat

Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 120 mm	519550 120
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 125 mm	519510 125
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519510 110
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 140 mm	519400 140
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 120 mm	519600 120