

PHOTONIC
you will see**Sursă de lumină rece cu LED-uri, Tip: F1****Date comandă**

Numărul de comandă	492242 F1
GTIN	2050002047051
Clasa articolului	49K

Descriere**Execuție:**

Sursă performantă de lumină rece reglabilă cu tehnologie LED durabilă (>30000 h) și economie de energie (5800 K). Carcasă metalică robustă, staționară și depozitabilă stabil. Protecție ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Luminanță extrem de mare a petei luminoase. Răcire pasivă, silențioasă și fără vibrații.

Livrare:

Sursă de lumină rece, cablu din fibră optică cu gât de lebădă (Ø 4,5 mm, lungime 550 mm) cu lentile de focalizare integrate. Inclusiv alimentator internațional (100 – 240 V).

Accesorii opționale:

Filtru halogenic Cod 492244 Ref. FILTER, pedală de comandă Cod 492244 Ref. SWITCH și transformator transversal Cod 492244 Ref. LINE.

Notă:

Alte cabluri din fibră optică, lanterne rotunde cu fantă, filtru de culoare și alte accesorii sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Greutate	0,5 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere de ieșire comparabilă față de halogen	100 W

Putere absorbită	22 W
Temperatură de culoare	5800 K
Lățimea totală	110 mm
Înălțimea totală	175 mm
Lungimea totală	196 mm
Intensitate de iluminare	350 lm
Tip produs	Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

Accesorii

Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip SWITCH	492244 SWITCH
Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip LINE	492244 LINE
Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip FILTER	492244 FILTER