



Sursă de lumină rece cu LED-uri, Tip: F3000



Date comandă

Numărul de comandă	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Clasa articolului	49K

Descriere

Execuție:

Sursă performantă de lumină rece reglabilă cu tehnologie LED durabilă (>30000 h) și economie de energie (5800 K). Carcasă metalică robustă, staționară și depozitabilă stabil. Protecție ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Luminanță extrem de mare a petei luminoase. Cu telecomandă prin pedala de comandă sau USB, ventilator extrem de silențios. Funcție shutter. Se poate utiliza în poziție verticală.

Filtru halogenic opțional simulează lumina halogenică de 3500 K.

Livrare:

Sursă de lumină rece, cablu din fibră optică cu gât de lebădă (Ø 4,5 mm, lungime 550 mm) cu lentile de focalizare integrate. Inclusiv cablu de rețea UE.

Accesorii opționale:

Filtru halogenic Cod 492244 Ref. FILTER, pedală de comandă Cod 492244 Ref. SWITCH și transformator transversal Cod 492244 Ref. LINE.

Notă:

Alte cabluri din fibră optică, lanterne rotunde cu fantă, filtru de culoare și alte accesorii sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Greutate	3,8 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Putere absorbită	65 W
Putere de ieșire comparabilă față de halogen	> 150 W
Temperatură de culoare	5800 K
Lățimea totală	170 mm
Înălțimea totală	98 mm
Lungimea totală	196 mm
Intensitate de iluminare	640 lm
Tip produs	Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

Accesorii

Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip FILTER	492244 FILTER
Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip LINE	492244 LINE
Accesorii pentru surse de lumină rece cu LED-uri Tip SWITCH	492244 SWITCH