

**Endoscop video cu sondă flexibilă, Ø 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492925 2000
GTIN	4045197511812
Clasa articolului	42L

**Descriere****Execuție:**

Unitate de bază 3,5 inch ecran LCD. Mod zoom (1,5x), captare fotografii și video, se pot stoca pe cardul de memorie SD. Ieșiri USB și AV pentru transmiterea de date. Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil (3,7 V).

**Livrare:**

Geantă robustă de transport, etanșă la apă și praf. Card de memorie SD, alimentator (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Cod 492958, cablu de date USB, cablu AV, set de curățare, acumulator Li-Ion Cod 492926.

Inclusiv 1 sondă Cod 492938 Ref. 2000 (IP67), oglindă înșurubabilă pentru sondă Cod 492950 (la 70°; 90°; 110°) și magnet.

**Descriere tehnică**

Lungime	207 mm
Lungime sondă	2000 mm
Greutate	0,558 kg
Lățime	118 mm

Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
Rezoluție ecran	320×240 px
Înălțime	38 mm
Rezoluția camerei	640×480 px
Format de înregistrare	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 50 °C
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø sondei	5,5 mm
Tip produs	Endoscop

## Accesorii

Adaptor de rețea pentru endoscop	492958
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492940 2000
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492938 2000
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492936 1000
Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă Lungime sondă 1000 mm	492942 1000
Acumulator litiu-ion	492926
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492934 1000