

HOLEX**Endoscop video cu afișaj pentru intervalul de măsurare și sondă flexibilă, Ø 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492928 2000
GTIN	4045197565419
Clasa articolului	42L

Descriere**Execuție:**

Aparat de bază cu ecran LCD 3,5 inch și sondă flexibilă, lungă de 2 m (Ø 5,5 mm, direcția de privire 0°). Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel aliat inoxidabil. Mod zoom (2×), oglindă (Mirror). Unghiul câmpului vizual 60°, reglarea contrastului și a luminozității, mod de imagine alb-negru pentru imagini cu contrast puternic, înregistrări foto și video cu posibilitate de memorare pe cardul de memorie SD, ieșire USB și AV pentru transferul de date și imagini. Sondă cu LED-uri cu intensitate luminoasă mare la orientarea 0° spre înainte și LED-uri laterale la direcția de vizualizare la 90°.

Modul cu LED-uri laterale: La utilizarea oglinzii înșurubabile pentru sonde (110°), nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale.

Modul cu intervale de măsurare: Măsurarea unui obiect pe suprafața ecranului împreună cu un palpator de măsurare. Dimensiunea câmpului de măsurare 20×15 mm.

Modul de iluminare: Tastă de comandă pentru activarea și dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spațiile goale mari și/sau spațiile foarte întunecate.

Rotirea imaginii: Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.

Aplicație:

De ex. pentru verificarea rapidă a cordoanelor de sudură. Erorile pot fi măsurate direct în timpul inspecției.

Livrare:

Inclusiv 1× sondă Cod 492940 Ref. 2000 (IP67), geantă de transport, oglindă înșurubabilă pentru sondă (la 110°), card de memorie SD, palpator de măsurare, cablu de date USB, set de curățare și 4 baterii Cod 081551 Ref. LR6.

Descriere tehnică

Înălțime	55 mm
Lățime	123 mm
Lungime sondă	2000 mm
Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
Lungime	275 mm
Rezoluție ecran	320×240 px
Greutate	0,37 kg
Rezoluția camerei	640×480 px
Format de înregistrare	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 60 °C
Număr de baterii incluse	4
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø sondei	5,5 mm
Tip produs	Endoscop

Accesorii

Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492936 1000
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492940 2000
Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă Lungime sondă 1000 mm	492942 1000

Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm

492934 1000