



## Pilă de precizie, lată, Lungime fără coadă mm / dantură elvețiană: 100/6



### Date comandă

Numărul de comandă	520100 100/6
GTIN	613548065648
Clasa articolului	53B

### Descriere

#### Execuție:

**Pile elvețiene de precizie** corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acuratețe a așchierii, rată de îndepărtare și durabilitate. Oțel special cu o duritate de **65–66 HRC**. În comparație cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuințării, **ușor convexe**, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obțin constant, suprafețe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.

**3 laturi danturate; cu vârf teșit.**

### Descriere tehnică

Secțiune	12,5×3 mm
Lungime fără coadă	100 mm
Corespunde danturii germane	6
Tip produs	Pilă de precizie

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		

Oțel < 60 HRC	recomandat
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții
INOX	recomandat
Ti	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uni	indicat în anumite condiții

## Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 100 mm	519550 100
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 90 mm	519510 90
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 95 mm	519600 95
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 80 mm	519400 80
Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 100 mm	519400 100
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40