



Pilă de precizie cu vârf teșit, normală, Lungime fără coadă mm / dantură elvețiană: 150/2



Date comandă

Numărul de comandă	521100 150/2
GTIN	613548064443
Clasa articolului	53B

Descriere

Execuție:

Pile elvețiene de precizie corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acuratețe a așchierii, rată de îndepărtare și durabilitate. Oțel special cu o duritate de **65–66 HRC**. În comparație cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuințării, **ușor convexe**, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obțin constant, suprafețe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.

3 laturi danturate.

Descriere tehnică

Secțiune	12x4 mm
Lungime fără coadă	150 mm
Corespunde danturii germane	3 – 4
Tip produs	Pilă de precizie

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		

Oțel < 60 HRC	recomandat
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții
INOX	recomandat
Ti	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uni	indicat în anumite condiții

Accesorii

Mâner pentru pilă din lemn de esență tare Lungimea totală 120 mm	519400 120
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 100 mm	519510 100
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 110 mm	519550 110
Mâner pentru pilă ergonomic, 2 componente Lungimea totală 110 mm	519600 110
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 90 mm	519510 90
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40