


Garant

**Șlefuitoare în evantai (CER), Granulație 120, Ø capului × lățimea capului:
30X10mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	554170 30X10
GTIN	4045197882820
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lame de șlefuit **acoperite cu granulație ceramică (A)**.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Turație maximă	25400 min ⁻¹
Turație recomandată	16000 min ⁻¹
Lățimea capului	10 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	30 mm
Granulație	120

Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Granulație 120
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		