


**Garant**

**Șlefuitoare în evantai (CER), Granulație 120, Ø capului × lățimea capului:  
40X15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	554170 40X15
GTIN	4045197882837
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.  
Lame de șlefuit **acoperite cu granulație ceramică (A)**.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	12000 min <sup>-1</sup>
Turație maximă	19100 min <sup>-1</sup>
Granulație	120
Lățimea capului	15 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm

Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Granulație 120
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		