

RENISHAW**Extensie a capului palpator, Lungime: 100mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 494202 100 |
| GTIN | 2050000965579 |
| Clasa articolului | 49D |

Descriere**Execuție:**

Extensie – M8 la M8.

Adaptat pentru:

Suport de palpator Cod 494210 TP20 și Cod 499205 TP200.

Notă:

Extensii ale capului palpator pentru alte dimensiuni și alte modele de coadă, la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------|
| Lungime | 100 mm |
| Greutate | 53 g |
| Ø coadă D ₁ | 18 mm |
| Ø cozii D ₂ | 13 mm |
| Material | Aluminiu |
| Tip produs | Prelungitor |

Accesorii

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Modulul de palpate TP20 Tip SF | 494212 SF |
| Modulul de palpate TP20 Tip EM2STD | 494212 EM2STD |
| | 494220 1 |

Palpator cu bilă de rubinLungime 10/11 mm Ø bilei D 1 mm

| | |
|---|--------------|
| Palpator cu bilă de rubinLungime 40 mm Ø bilei D 4 mm | 494224 4 |
| Modulul de palpare TP20 Tip EF | 494212 EF |
| Palpator, formă cilindrică Ø cilindrului D 2R mm | 494230 2R |
| Modulul de palpare TP20 Tip LF | 494212 LF |
| Modulul de palpare TP20 Tip EM1SF | 494212 EM1SF |
| Palpator cu bilă de rubinLungime 20 mm Ø bilei D 1,5 mm | 494222 1,5 |
| Modulul de palpare TP20 Tip MF | 494212 MF |
| Modulul de palpare TP20 Tip 6W | 494212 6W |