

**RENISHAW****Palpator cu bilă de rubin Lungime 10/11 mm, Ø bilei D: 3mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 494220 3      |
| GTIN               | 2050000973406 |
| Clasa articolului  | 49F           |

**Descriere****Execuție:**

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

**Notă:**

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni și alte modele de coadă.

**Descriere tehnică**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ø S al cozii           | 1,5 mm   |
| lungime lucru efectivă | 7 mm     |
| Material coadă         | Oțel     |
| Greutate               | 0,4 g    |
| Ø bilei D              | 3 mm     |
| Lungime L              | 10 mm    |
| Racord filetat         | M2       |
| Material vârf          | Rubin    |
| Tip produs             | Palpator |

**Accesorii**

|  |           |
|--|-----------|
| Extensie pentru palpator Lungime 20 mm | 494214 20 |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Adaptor Tip M3/M2                      | 494218 M3/M2 |
| Extensie pentru palpator Lungime 10 mm | 494214 10    |
| Extensie pentru palpator Lungime 40 mm | 494214 40    |
| Extensie pentru palpator Lungime 30 mm | 494214 30    |
| Suport palpator cu 5 căi M2 Tip M2/5   | 494219 M2/5  |
| Trusă de curățare taste                | 494240       |