



## Bandă de șlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Granulație: 120



### Date comandă

Numărul de comandă	558454 120
GTIN	2050001031662
Clasa articolului	56Z

### Descriere

#### Execuție:

Bandă de șlefuit de calitate, **țesătură de poliester heavy-duty** cu liant din rășină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (șlefuire fără degajare de căldură).

#### Aplicație:

Pentru mașini de șlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.

Conținut de fier, sulf și clor: <0,1 %

### Descriere tehnică

Granulație	120
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	150 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm

Caracteristici nume produs	150×2000 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32-38 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20-25 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	32-38 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	25-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-25 m/s	H
INOX	recomandat	18-30 m/s	
Ti	recomandat	10-20 m/s	
GG(G)	recomandat	30-45 m/s	K
Lemn	recomandat	23-26 m/s	
Uscat	recomandat		