

Mitutoyo**Proiector de profiluri cu Ø al ecranului 315 mm și obiectiv de 10x, Tip: A3005****Date comandă**

Numărul de comandă

493510 A3005

GTIN

Clasa articolului

44C

Descriere**Execuție:**

Proiector de profiluri pentru examinare exactă cu lumină directă și lumină incidentă a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. **Aparat universal** pentru utilizare în producție, în laborator, control în ateliere de rectificare, mecanice etc.

- **Obiectiv standard 10x. Pentru obiectiv cu mărire 20x și 50x consultați accesoriile opționale. Distorsiuni maxime ale obiectivelor 0,2 %.**
- **Ecran vertical, pivotant cu reticulă de 315 mm cu afișarea unghiului digitală încorporată, citire comutabilă în grade sau zecimale.**
- **Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală și uniformă a câmpului imaginii.**
- **Lumina cu halogen incidentă (episcopică) și de jos (diascopică) integrate în carcasă.**
- **Masă robustă de măsurare cu coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.**
- **Afișajul digital integrat (cu ieșire a datelor) garantează măsurarea sigură și fără greșeli.**
- **Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbilor și a razelor.**

Livrare:

Inclusiv obiectiv 10x, protecție împotriva orbirii, capac detașabil și cablu de rețea.

Accesorii opționale:

Obiective Cod 494010, suport de centrare basculant Cod 494040, prismă orizontală Cod 494050, suport de prindere Cod 493040, curățător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcarea poziției Cod 354788.

Notă:

Mai multe accesorii speciale, cum ar fi bancurile de măsurare standard compatibile sau senzorul de muchii cu unitate de evaluare QM-Data 200, sunt disponibile la cerere.

Domeniu de măsurare axa x: 150 mm

Domeniu de măsurare axa y: 50 mm

Citire: 0,001 mm

Ø ecranului: 315 mm

Lungime: 760 mm

Lățime: 550 mm

Descriere tehnică

Lățime	550 mm
Citire	0,001 mm
Înălțime	1080 mm
Greutate	116 kg
Domeniu de măsurare axa y	50 mm
Ø ecranului	315 mm
Greutatea maximă a piesei	8 kg
Lungime	760 mm
Domeniu de măsurare axa x	150 mm
Denumirea producătorului	PJ-A3005F-150
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Proiector de profile