



Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm, SH 00 / DH 1, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	527060 1
GTIN	613548056202
Clasa articolului	53B

Descriere

Execuție:

Pile elvețiene de precizie cu cea mai mare acuratețe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună și durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu **coada de fixare** (pătrat sau hexagon) **forjată, rezistentă și secțiune transversală întărită.**

Nu necesită mâner.

Aplicație:

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor și a profilurilor, datorită formelor ascuțite.

Pilele Habilis de mare precizie permit o **presiune de lucru mai mare** decât pilele-ac.

Descriere tehnică

Lungimea totală	215 mm
Secțiune	10,0×2,6 mm
Descrierea formei	lată cu vârf teșit
Suprafețe pilire	4
Dantură elvețiană	00
Corespunde danturii germane	1
Caracteristici nume produs	SH 00 / DH 1
Mâner pilă inclus	nu
Mânerul de pilă este necesar	nu
Tip produs	Pilă de precizie

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		