

**Pilă rotundă de precizie, Lungime fără coadă mm / dantură elvețiană: 125/0****Date comandă**

Numărul de comandă	525500 125/0
GTIN	613548070659
Clasa articolului	53B

**Descriere****Execuție:**

**Pile elvețiene de precizie** corespund celor mai înalte standarde de precizie a formei, acuratețe a așchierii, rată de îndepărtare și durabilitate. Oțel special cu o duritate de **65–66 HRC**. În comparație cu pilele de atelier, acestea au forme ajustate pentru scopul întrebuințării, **ușor convexe**, unghiuri speciale ale danturii și o gamă extinsă de danturi diferite. Astfel se obțin constant, suprafețe netede la cea mai economică rată de îndepărtare.

**Cu vârf ascuțit.** Formă teșită.

**Descriere tehnică**

Lungime fără coadă	125 mm
Diametru	4,85 mm
Corespunde danturii germane	1 – 2
Tip produs	Pilă de precizie

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		

Oțel < 60 HRC	recomandat
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții
INOX	recomandat
Ti	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uni	indicat în anumite condiții

## Accesorii

Mâner pentru pilă din plastic Lungimea totală 90 mm	519510 90
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 115X40 mm	576000 115X40
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 80X20 mm	576000 80X20
Perie pentru pilă Lungimea garniturii L3× lățimea garniturii L1 100X25 mm	576000 100X25